


**WNMG 080408, Minőség: IC6015****Rendelési adatok**

Rendelés száma	252121 IC6015
GTIN	7291075306088
Árucikk kategória	26B

**Leírás****Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

**Műszaki leírás**

Váltólapka ISO kód	WNMG 080408
Fő felhasználás	M
Cserék / élek száma	6
Előtolás f	0,17 - 0,5 mm/ford,
Forgácstörő	M3M
Minőség	IC6015
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	140 - 300 m/min
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 4 mm
Sarokrádiusz	0,8 mm

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Szerszámanyag	HM
Gyártó jelölése	WNMG 080408-M3M IC6015
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz