

**WNMG 080404, Minőség: IC6015****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251990 IC6015
GTIN	7291075336726
Árucikk kategória	26B

Leírás**Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	folyamatos
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	140 - 300 m/min
Forgácstörő	F3M
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Minőség	IC6015
Fogásmélység a_p	0,1 - 1,5 mm
Váltólapka ISO kód	WNMG 080404
Sarokrádiusz	0,4 mm

Szerszámananyag	HM
Cserék / élek száma	6
Fő felhasználás	M
Gyártó jelölése	WNMG 080404-F3M IC6015
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz