



HELI3MILL sarokmaró, furattal, Ø DC / vágóélek száma Z: 80/7mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 226490 80/7 |
| GTIN | 7291075313307 |
| Árucikk kategória | 19D |

Leírás

Kivitel:

Folyamatbiztos sarokmaró rendszer széles felhasználási spektrumhoz. Kétféle rendszerméretben, 10 és 15 mm vágóél hosszúsággal. A fészekben optimálisan megtámasztott trigon váltólapkák ténylegesen 90°-os vállakat garantálnak. Kiválóan alkalmas fúró körkörös marási műveletekhez és ferde anyagba merüléshez.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet **229696 2** sz. (IP20; 9,0 Nm).

Műszaki leírás

| | |
|--|----------|
| Interpolációs marás a_p | 3,7 mm |
| Ferde bemarkási szög α_{max} | 0,9 fok |
| Teljes hossz L_{ges} | 50 mm |
| Felfogó furat \emptyset | 27 mm |
| Interpolációs marás $\emptyset D_{min}$ | 155 mm |
| Ferde bemarkási hossz L az α_{max} -hoz | 833,9 mm |

| | |
|---|------------------------|
| Hozzávaló váltólapka | TD..1505.. |
| Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$ | 159 mm |
| Vágóélek száma Z | 7 |
| Vágóél $\varnothing D_c$ | 80 mm |
| $\varnothing D_3$ | 75,6 mm |
| Sorozat | HELI3MILL |
| Gyártó jelölése | HM390 FTD D080-7-27-15 |
| Szárkivitel | furattal |
| Beállítási szög κ | 90 fok |
| Marási felhasználási | Ferde bemarkás |
| Marási felhasználási | Ferde anyagba merülés |
| Marási felhasználási | Üregmarás |
| belső hűtés | igen |
| Forgácsolási stratégia | HPC |
| Termék fajtája | Sarokmaró |

Tartozék

| | |
|--|----------|
| Váltólapka csavar készlet 10 darabos Típus 2 | 229696 2 |
|--|----------|