

Garant**Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva, Beállított nyomaték: 1,5Nm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	211750 1,5
GTIN	4045197552396
Árucikk kategória	21B

Leírás

Kivitel:

Nyomaték-csavarhúzó jó fogású 2K keresztmarkolattal. A nyomaték fixen be van állítva. Befogó állandó mágnessel.

Funkció:

A beállított nyomaték elérésekor a csavarhúzó **hallhatóan és érezhetően** kiold. A hosszú úton járó kioldás egyértelműen jelzi a felhasználónak, hogy elérte a beállított értéket.

Felhasználás:

C 6,3 vagy **E 6,3 száras 1/4 col bitekkel**, pl. a **674252 sz. Torx Plus® bittel** kombinálva. Ideális váltólapkák pontos rögzítéséhez előre megadott meghúzási nyomaték alapján.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Figyelem:

Szállítás bit **nélkül** történik.

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Műszaki leírás

Beállított nyomaték	1,5 Nm
Pengehossz	50 mm
Nyomaték mérési pontossága	±15 %
Bit befogó	D 6,3
Bit befogó	F 6,3
Kioldási elv	mechanikus hosszú utas kioldás
Teljes hossz L	107 mm
A kioldási érték beállítása	előbeállítva
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Visszajelzés	kioldó
A kioldási értékállíthatósága	nem állítható
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Csatlakozó forma	Bitbefogó 1/4 col
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Meghúzási irány	Jobbos meghúzás
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Méréstechnika	mechanikus
Kioldás jelzése	akusztikus
Kioldás jelzése	tapintásos
Termék fajtája	Nyomaték csavarhúzó

Tartozék

„TQ-Station” – Tárolóhely nyomaték-csavarhúzókhöz

659964