



HELIGRIP forgácsoló betétek, IC808, Beszúrási szélesség w / sarokrádiusz R: 5/0,8mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 273413 5/0,8 |
| GTIN | 7291075484915 |
| Árucikk kategória | 26C |

Leírás

Kivitel:

Optimalizált forgácsolakítás és kontrolált forgácsképződés.

Felhasználás:

Axiális és radiális beszúró esztergáláshoz, le- és beszúráshoz, axiális beszúráshoz, valamint belső megmunkáláshoz. (A HELIGRIP forgácsoló betétek axiális beszúráshoz csak a HFHR tartóval kompatibilisek).

Alkalmazható:

273766 – 273768 sz. lapkatartóhoz.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Beszúrás előtolás f | 0,11 - 0,21 mm/ford, |
| Sarokrádiusz R | 0,8 mm |
| Beszúrási szélesség w | 5 mm |
| Beszúrási szélesség w tűrése | 0,05 mm |

| | |
|--|-----------------------------------|
| INSL | 19 mm |
| Esztergálás előtolás f | 0,23 - 0,35 mm/ford, |
| Fogásmélység a_p | 1 - 3 mm |
| Sorozat | HELI-GRIP |
| Fogásmélység $a_{p\ max}$ | 3 mm |
| Fogásmélység $a_{p\ min}$ | 1 mm |
| Gyártó jelölése | GRIP 5008T IC808 |
| Cserék / élek száma | 1 |
| Szerszámanyag | HM |
| Váltólapka profil | semleges |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás |
| Fő felhasználás | UNI |
| Forgácsolási feltétel | folyamatos |
| Forgácstörő | T |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c | 80 - 180 m/min |
| Minőség | IC808 |
| Termék fajtája | Váltólapka beszűrő esztergáláshoz |