



PENTACUT 17 N-NP forgácsoló betétek jobbos, IC1008, Beszúrási szélesség w / lapkaméret: 2/17mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	273958 2/17
GTIN	7291075389692
Árucikk kategória	26K

Leírás

Felhasználás:

Univerzális rendszer kisméretű alkatrészek megmunkálásához. Le- és beszúráshoz, beszúró esztergáláshoz, menetkészítéshez és fordított esztergáláshoz.

Beszúráshoz és beszúró esztergáló megmunkáláshoz. Lágyan vág.

Alkalmazható:

273950 – 273951 sz. tartó.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Sarokrádiusz R	0,8 mm
Beszúrási szélesség w	2 mm
RETOL	0,02 mm
Beszúrási mélység t_{max}	4 mm

CUTDIA	32 mm
Beszúrási előtolás f	0,05 - 0,09 mm/ford,
Beszúró esztergálás előtolás f	0,05 - 0,15 mm/ford,
Fogásmélység a_p	0,1 - 2,5 mm
Sorozat	PENTACUT
Fogásmélység $a_{p\ max}$	2,5 mm
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,05 mm
Gyártó jelölése	PENTA 17-200NP08RS IC1008
Cserék / élek száma	5
Szerszámananyag	HM
Váltólapka profil	semleges
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fő felhasználás	UNI
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Forgácstörő	NP
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 150 m/min
Minőség	IC1008
Termék fajtája	Váltólapka beszúró esztergáláshoz