



MINCUT MIFR forgácsoló betétek Teljes rádiusz, IC908, Beszúrási szélesség w / lapkaméret: 2,5/10mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	270427 2,5/10
GTIN	7291075262445
Árucikk kategória	26J

Leírás

Kivitel:

Axiális beszúráshoz és axiális beszúró esztergáláshoz.

Alkalmazható:

270420 sz. furatkés.

Műszaki leírás

Max. fogásmélység t_{max}	9 mm
Lapkaméret \varnothing d	10 mm
WF	3,3 mm
Síkesztrgálás beszúrási f	0,02 - 0,06 mm/ford,
INSL	25,1 mm
Axiális beszúrási előtolás f	0,02 - 0,1 mm/ford,
DAXN-DAXX	10 - 34 mm
Sarokrádiusz R	1,25 mm
Minőség	IC908
Fő felhasználás	UNI
Forgácsolási feltétel	folyamatos

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 140 mm/min
Termék fajtája	Mini cserélhető váltólapka