

**TDKT 150504PDR, IC830, Típus: INOX****Rendelési adatok**

Rendelés száma	226562 INOX
GTIN	7291075312645
Árucikk kategória	19A

**Leírás****Kivitel:**

Trigon váltólapka 3 helikális vágóélel. Axiálisan és radiálisan pozitív vágási kialakítás. 90°-os vállak hatékony és precíz megmunkálásához.

**Figyelem:**

Alkalmazási irányértékek, ha  $a_e = 0,3...1 \times D$  /  $a_p \text{ max} = 13,0 \text{ mm}$ .

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

**Műszaki leírás**

Előtolás $f_z$	0,2 mm
Sarokrádiusz	0,4 mm
Sorozat	HELI3MILL
Cserék / élek száma	3
Geometria	PDR
Gyártó jelölése	HM390 TDKT 150504PDR IC830

Minőség	IC830
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	130 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	110 m/min	M
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		