

**TPKT 100310PDR, IC808, Típus: ST900****Rendelési adatok**

Rendelés száma	226518 ST900
GTIN	7291075313734
Árucikk kategória	19A

Leírás**Kivitel:**

Trigon váltólapka 3 helikális vágóélel. Axiálisan és radiálisan pozitív vágási kialakítás. 90°-os vállak hatékony és precíz megmunkálásához.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_p \text{ max} = 8,0 \text{ mm}$.

Műszaki leírás

Sorozat	HELI3MILL
Sarokrádiusz	1 mm
Cserék / élek száma	3
Váltólapka ISO kód	TPKT 100310PDR
Típus	ST900
Előtolás f_z	0,15 mm

Geometria	PDR
Gyártó jelölése	HM390 TPKT 100310PDR IC808
Minőség	IC808
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	300 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	280 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	260 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	feltételesen alkalmas	240 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	feltételesen alkalmas	220 m/min	P
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		