


optacom**LC-10 kontúrmérő készülék LC10PLUSTD****Rendelési adatok**

Rendelés száma	499322 LC10PLUSTD
GTIN	2050002076396
Árucikk kategória	40N

Leírás**Kivitel:**

Belépő rendszer a kontúrmérési feladatok teljes köréhez. Nagyon jó, 30 nm-es felbontás közvetlenül a tapintó csúcsán. Ház nagy szilárdságú repülőgépi alumíniumból masszív gránit alappal.

- **Nagy pontosságú lineáris tengely integrált meghajtással**
- **Érintésmentes, lineáris inkrementális mérőrendszer a teljes kopásmentesség érdekében**
- **A tengelyvezető és a fej integráltan egy munkadarabból készül**
- **Az X-tengely tartós rögzítéssel és holtjáték nélkül kapcsolódik a Z-tengelyhez**
- **Kontúr és érdesség egy mérésben (feltétel: érdesség modul)**

Tartalom:

optacom LC-10 mérőgép, ipari számítógép monitorral, egérrel és billentyűzettel, Windows operációs rendszer, optacom contour szoftver, kalibráló etalon tanúsítvánnyal (a gép kalibrálásához), egy gyorsváltó dugó és egy tapintócsúcs 20,5 mm. Top-Down modullal Automatikus Y-asztallal

Opcionális tartozék:

- **Érdesség**

Műszaki leírás

Egyenesség	1,5+L/100 µm
Energiaellátás	Vezetékes
Alaplap hossza	950 mm
Felbontás az X és Z tengelyen	0,02 µm
Méréstartomány X	225 mm
Mérési sebesség X	0,1 - 2 mm/s
Súly	150 kg
Pontosság	1,5+L/100 µm
Felbontás a tapintócsúcsnál	0,03 µm
Mérőerő	10 - 150 mN
Méréstartomány Z	225 mm
Alaplap szélessége	490 mm
Magasság	760 mm
Termék fajtája	Kontúrmérő készülék