

Garant**GARANT Softcut® sarokmaró 90° MTC, furattal, Ø D / élek száma Z: 32/8mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	215620 32/8
GTIN	4045197410023
Árucikk kategória	210

Leírás

Kivitel:

Precíziós sarokmaró egyenetlen osztással a rezgésmentes járás, maximális precizitás és vágási teljesítmény érdekében. A nagy teljesítményű váltólapkás sarokmarók **új generációja csökkentett forgácsoló erős geometriával MTC alkalmazáshoz instabil körülmények között, vagy alacsony hajtásteljesítményű gépeken.**

Felhasználás:

Nagy mélységű sarokmaráshoz, telibemaráshoz is. Univerzálisan használható minden acél alapanyaghoz, valamint rozsdamentes és saválló acélokhoz.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet 219827 sz. (6IP; 0,45 Nm).

Figyelem:

A **211750 sz. 0,45 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 6IP** méretű pengével használja.

2 mm rádiuszú váltólapkák használata esetén a lapkafészket módosítani kell.

Műszaki leírás

Vágóél Ø D _c	32 mm
Váltólapka csavar készlet	219827 (6IP; 0,45 Nm)
Teljes hossz L _{ges}	35 mm

Felfogó furat \varnothing	16 mm
Hozzávaló váltólapka	AP.. 0602..
Vágóélek száma Z	8
Ferde bebarási szög α_{\max}	0,4 fok
Interpolációs marás a_p	0,9 mm
Ferde bebarási hossz L az α_{\max} -hoz	28,85 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	62 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	62 mm
Sorozat	Softcut®
$\varnothing D_3$	30 mm
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Ferde bebarás
Marási felhasználási	Sarokmarás
Marási felhasználási	horonymarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	MTC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219827
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 0,45 Nm	211750 0,45
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 6IP	674252 6IP