

**Garant****GARANT Softcut® sarokmaró 90°, Weldon szár, Ø D / Zeff: 20/3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215622 20/3
GTIN	4045197573933
Árucikk kategória	210

**Leírás****Kivitel:**

Precíziós sarokmaró egyenetlen osztással a rezgésmentes járás, maximális precizitás és vágási teljesítmény érdekében. A nagyteljesítményű váltólapkás sarokmarók **új generációja csökkentett forgácsoló erős geometriával MTC alkalmazáshoz instabil körülmények között, vagy alacsony hajtásteljesítményű orsóknál.**

**Felhasználás:**

Sarokmaráshoz, telibemaráshoz is. Univerzális használat minden acél alapanyaghoz, valamint rozsdamentes és saválló acélokhoz.

**Alkatrész:**

Váltólapka csavar készlet 219827 sz. (6IP; 0,45 Nm).

**Figyelem:**

A **211750 sz. 0,45 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 6IP** méretű pengével használja.

2 mm rádiuszú váltólapkák használata esetén a lapkafészket módosítani kell.

**Ne használja ferde üregmaráshoz és mélységre fúráshoz!**

**Műszaki leírás**

Kinyúlási hossz $L_1$	40 mm
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	28 mm
Teljes hossz $L_{ges}$	90 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	20 mm
Hozzávaló váltólapka	AP.. 0602..

Váltólapka csavar készlet	219827 (6IP; 0,45 Nm)
Effektív élek száma $Z_{\text{eff}}$	3
Szár $\varnothing D_s$ h6	20 mm
Sorozat	Softcut®
Váltólapkák száma	15
Szárkivitel	Weldon szár
Beállítási szög $\kappa$	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	MTC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró

## Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219827
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 0,45 Nm	211750 0,45
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 6IP	674252 6IP