

**Garant**

**GARANT Softcut® sarokmaró 90° MTC hosszú, Hengeres szár, Ø D / élek száma  
Z: 25/7mm**

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	215609 25/7
GTIN	4045197409898
Árucikk kategória	210

**Leírás****Kivitel:**

Precíziós sarokmaró egyenetlen osztással a rezgésmentes járás, maximális precizitás és vágási teljesítmény érdekében. A nagy teljesítményű váltólapkás sarokmarók **új generációja csökkentett forgácsoló erős geometriával MTC alkalmazáshoz instabil körülmények között, vagy alacsony hajtásteljesítményű orsóknál.**

**Felhasználás:**

Nagy mélységű sarokmaráshoz, telibemaráshoz is. Univerzálisan használható minden acél alapanyaghoz, valamint rozsdamentes és saválló acélokhoz.

**Alkatrész:**

Váltólapka csavar készlet 219827 sz. (6IP; 0,45 Nm).

**Figyelem:**

A **211750 sz. 0,45 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzózt a **674252 sz. 6IP** méretű pengével használja.

2 mm rádiuszú váltólapkák használata esetén a lapkafészket módosítani kell.

**Műszaki leírás**

Hozzávaló váltólapka	AP.. 0602..
Szár Ø D, h6	20 mm
Teljes hossz L <sub>ges</sub>	115 mm
Váltólapka csavar készlet	219827 (6IP; 0,45 Nm)
Kinyúlási hossz L <sub>1</sub>	25 mm

Vágóél $\varnothing D_c$	25 mm
Vágóélek száma Z	7
Ferde bemarási hossz L az $\alpha_{max}$ -hoz	21,85 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	48 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	48 mm
Interpolációs marás $a_p$	0,9 mm
Ferde bemarási szög $\alpha_{max}$	0,52 fok
Sorozat	Softcut®
$\varnothing D_3$	23 mm
Szárkivitel	Hengeres szár
Beállítási szög $\kappa$	90 fok
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	Sarokmarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	MTC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró

## Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 6IP	674252 6IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 0,45 Nm	211750 0,45
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219827