

Garant**GARANT Softcut® sarokmaró 90°, Weldon szár, Ø D / Zeff: 25/5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215622 25/5
GTIN	4045197573940
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Precíziós sarokmaró egyenetlen osztással a rezgésmentes járás, maximális precizitás és vágási teljesítmény érdekében. A nagyteljesítményű váltólapkás sarokmarók **új generációja csökkentett forgácsoló erős geometriával MTC alkalmazáshoz instabil körülmények között, vagy alacsony hajtásteljesítményű orsóknál.**

Felhasználás:

Sarokmaráshoz, telibemaráshoz is. Univerzális használat minden acél alapanyaghoz, valamint rozsdamentes és saválló acélokhoz.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet 219827 sz. (6IP; 0,45 Nm).

Figyelem:

A **211750 sz. 0,45 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 6IP** méretű pengével használja.

2 mm rádiuszú váltólapkák használata esetén a lapkafészket módosítani kell.

Ne használja ferde üregmaráshoz és mélységre fúráshoz!

Műszaki leírás

Vágóél Ø D _c	25 mm
Kinyúlási hossz L ₁	44 mm
Teljes hossz L _{ges}	100 mm
Effektív élek száma Z _{eff}	5
Szár Ø D _s h6	25 mm

Váltólapka csavar készlet	219827 (6IP; 0,45 Nm)
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	33,5 mm
Hozzávaló váltólapka	AP.. 0602..
Sorozat	Softcut®
Váltólapkák száma	30
Szárkivitel	Weldon szár
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	MTC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219827
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 0,45 Nm	211750 0,45
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 6IP	674252 6IP