

Garant**GARANT Softcut® sarokmaró 90° MTC, furattal, Ø D / élek száma Z: 50/11mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 215620 50/11 |
| GTIN | 4045197554482 |
| Árucikk kategória | 210 |

Leírás**Kivitel:**

Precíziós sarokmaró egyenetlen osztással a rezgésmentes járás, maximális precizitás és vágási teljesítmény érdekében. A nagy teljesítményű váltólapkás sarokmarók **új generációja csökkentett forgácsoló erős geometriával MTC alkalmazáshoz instabil körülmények között, vagy alacsony hajtásteljesítményű gépeken.**

Felhasználás:

Nagy mélységű sarokmaráshoz, telibemaráshoz is. Univerzálisan használható minden acél alapanyaghoz, valamint rozsdamentes és saválló acélokhoz.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet 219827 sz. (6IP; 0,45 Nm).

Figyelem:

A **211750 sz. 0,45 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 6IP** méretű pengével használja.

2 mm rádiuszú váltólapkák használata esetén a lapkafészket módosítani kell.

Műszaki leírás

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Váltólapka csavar készlet | 219827 (6IP; 0,45 Nm) |
|---------------------------|-----------------------|

| | |
|---|---------------|
| Felfogó furat \varnothing | 22 mm |
| Teljes hossz L_{ges} | 40 mm |
| Vágóél $\varnothing D_c$ | 50 mm |
| Hozzávaló váltólapka | AP.. 0602.. |
| Vágóélek száma Z | 11 |
| Ferde bemarási szög α_{max} | 0,24 fok |
| Interpolációs marás a_p | 0,8 mm |
| Ferde bemarási hossz L az α_{max} -hoz | 46,85 mm |
| Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$ | 98 mm |
| Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$ | 98 mm |
| Sorozat | Softcut® |
| $\varnothing D_3$ | 48 mm |
| Szárkivitel | furattal |
| Beállítási szög κ | 90 fok |
| Marási felhasználási | Ferde bemarás |
| Marási felhasználási | Sarokmarás |
| Marási felhasználási | horonymarás |
| Élek felosztása | egyenlőtlen |
| belső hűtés | igen |
| Forgácsolási stratégia | MTC |
| Szerszámcsere | PowerCard |
| Termék fajtája | Sarokmaró |

Tartozék

| | |
|--|-------------|
| PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 6IP | 674252 6IP |
| Váltólapka csavar készlet 10 darabos | 219827 |
| | 211750 0,45 |

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték
0,45 Nm
