

**Garant****GARANT Softcut® sarokmaró 90° MTC, menettel, Ø D / élek száma Z: 25/7mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	215615 25/7
GTIN	4045197409973
Árucikk kategória	210

## Leírás

### Kivitel:

Precíziós sarokmaró egyenetlen osztással a rezgésmentes járás, maximális precizitás és vágási teljesítmény érdekében. A nagy teljesítményű váltólapkás sarokmarók **új generációja csökkentett forgácsoló erős geometriával MTC alkalmazáshoz instabil körülmények között, vagy alacsony hajtásteljesítményű gépeken.**

### Felhasználás:

Nagy mélységű sarokmaráshoz, telibemaráshoz is. Univerzálisan használható minden acél alapanyaghoz, valamint rozsdamentes és saválló acélokhoz.

### Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet 219827 sz. (6IP; 0,45 Nm).

### Figyelem:

A **211750 sz. 0,45 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 6IP** méretű pengével használja.

2 mm rádiuszú váltólapkák használata esetén a lapkafészket módosítani kell.

## Műszaki leírás

Ø D <sub>1</sub> h <sub>6</sub>	12,5 mm
Váltólapka csavar készlet	219827 (6IP; 0,45 Nm)
Felfogó menet M	M12
Ø D <sub>2</sub>	20,7 mm
Hozzávaló váltólapka	AP.. 0602..

Vágóél $\varnothing D_c$	25 mm
Teljes hossz $L_{ges}$	35 mm
Vágóélek száma Z	7
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	48 mm
Interpolációs marás $a_p$	0,9 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	48 mm
Ferde bebarási szög $\alpha_{max}$	0,52 fok
Ferde bebarási hossz L az $\alpha_{max}$ -hoz	21,85 mm
Sorozat	Softcut®
$\varnothing D_3$	23 mm
Szárkivitel	menettel
Beállítási szög $\kappa$	90 fok
Marási felhasználási	Ferde bebarás
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Sarokmarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	MTC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró

## Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219827
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 0,45 Nm	211750 0,45
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 6IP	674252 6IP