

Garant**GARANT Softcut® sarokmaró 90° MTC hosszú, Hengeres szár, Ø D / élek száma
Z: 16/3Lmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215609 16/3L
GTIN	4045197409829
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Precíziós sarokmaró egyenetlen osztással a rezgésmentes járás, maximális precizitás és vágási teljesítmény érdekében. A nagy teljesítményű váltólapkás sarokmarók **új generációja csökkentett forgácsoló erős geometriával MTC alkalmazáshoz instabil körülmények között, vagy alacsony hajtásteljesítményű orsóknál.**

Felhasználás:

Nagy mélységű sarokmaráshoz, telibemaráshoz is. Univerzálisan használható minden acél alapanyaghoz, valamint rozsdamentes és saválló acélokhoz.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet 219827 sz. (6IP; 0,45 Nm).

Figyelem:

A **211750 sz. 0,45 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 6IP** méretű pengével használja.

2 mm rádiuszú váltólapkák használata esetén a lapkafészket módosítani kell.

Műszaki leírás

Kinyúlási hossz L_1	20 mm
Teljes hossz L_{ges}	160 mm
Váltólapka csavar készlet	219827 (6IP; 0,45 Nm)
Hozzávaló váltólapka	AP.. 0602..
Vágóél $\varnothing D_c$	16 mm
Szár $\varnothing D_s$ h6	14 mm

Vágóélek száma Z	3
Ferde bebarási hossz L az α_{\max} -hoz	12,85 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	30 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	30 mm
Interpolációs marás a_p	0,9 mm
Ferde bebarási szög α_{\max}	0,89 fok
Sorozat	Softcut®
$\varnothing D_3$	14 mm
Szárkivitel	Hengeres szár
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Ferde bebarás
Marási felhasználási	Sarokmarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	MTC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219827
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 0,45 Nm	211750 0,45
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 6IP	674252 6IP