

Garant**GARANT Softcut® sarokmaró 90° MTC, furattal, Ø D / élek száma Z: 63/12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215620 63/12
GTIN	4045197550606
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Precíziós sarokmaró egyenetlen osztással a rezgésmentes járás, maximális precizitás és vágási teljesítmény érdekében. A nagy teljesítményű váltólapkás sarokmarók **új generációja csökkentett forgácsoló erős geometriával MTC alkalmazáshoz instabil körülmények között, vagy alacsony hajtásteljesítményű gépeken.**

Felhasználás:

Nagy mélységű sarokmaráshoz, telibemaráshoz is. Univerzálisan használható minden acél alapanyaghoz, valamint rozsdamentes és saválló acélokhoz.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet 219827 sz. (6IP; 0,45 Nm).

Figyelem:

A **211750 sz. 0,45 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 6IP** méretű pengével használja.

2 mm rádiuszú váltólapkák használata esetén a lapkafészket módosítani kell.

Műszaki leírás

Vágóél Ø D _c	63 mm
-------------------------	-------

Felfogó furat \varnothing	22 mm
Hozzávaló váltólapka	AP.. 0602..
Váltólapka csavar készlet	219827 (6IP; 0,45 Nm)
Teljes hossz L_{ges}	40 mm
Vágóélek száma Z	12
Ferde bemarási szög α_{max}	0,19 fok
Interpolációs marás a_p	0,8 mm
Ferde bemarási hossz L az α_{max} -hoz	59,85 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	124 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	124 mm
Sorozat	Softcut®
$\varnothing D_3$	61 mm
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	Sarokmarás
Marási felhasználási	horonymarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	MTC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 0,45 Nm	211750 0,45
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219827
	674252 6IP

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil
6IP
