

Garant**GARANT Softcut® sarokmaró 90° MTC, menettel, Ø D / élek száma Z: 10/2mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	215615 10/2
GTIN	4045197601841
Árucikk kategória	210

Leírás

Kivitel:

Precíziós sarokmaró egyenetlen osztással a rezgésmentes járás, maximális precizitás és vágási teljesítmény érdekében. A nagy teljesítményű váltólapkás sarokmarók **új generációja csökkentett forgácsoló erős geometriával MTC alkalmazáshoz instabil körülmények között, vagy alacsony hajtásteljesítményű gépeken.**

Felhasználás:

Nagy mélységű sarokmaráshoz, telibemaráshoz is. Univerzálisan használható minden acél alapanyaghoz, valamint rozsdamentes és saválló acélokhoz.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet 219827 sz. (6IP; 0,45 Nm).

Figyelem:

A **211750 sz. 0,45 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzózt a **674252 sz. 6IP** méretű pengével használja.

2 mm rádiuszú váltólapkák használata esetén a lapkafészket módosítani kell.

Műszaki leírás

Teljes hossz L_{ges}	20 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	10 mm
Váltólapka csavar készlet	219827 (6IP; 0,45 Nm)
Felfogó menet M	M6
$\varnothing D_1$ h6	6,5 mm

Hozzávaló váltólapka	AP.. 0602..
$\varnothing D_2$	9,4 mm
Vágóélek száma Z	2
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	18 mm
Interpolációs marás a_p	0,7 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	18 mm
Ferde bemarási szög α_{max}	1,67 fok
Ferde bemarási hossz L az α_{max} -hoz	6,85 mm
Sorozat	Softcut®
$\varnothing D_3$	8 mm
Szárkivitel	menettel
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Sarokmarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	MTC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 0,45 Nm	211750 0,45
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219827
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 6IP	674252 6IP