

Garant**Softcut® sarokmaró hengeres szárral, AO.. váltólapkákhoz****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215407 25/2L
GTIN	4069515038553
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Precíziós sarokmaró egyenetlen osztással a rezgésmentes járás, maximális precizitás és vágási teljesítmény érdekében. **Csökkentett forgácsoló erős geometriával MTC alkalmazáshoz instabil körülmények között**, vagy alacsony hajtásteljesítményű gépeken.

Felhasználás:

Nagy mélységű sarokmaráshoz, telibemaráshoz is. Univerzális használat minden acél alapanyaghoz, valamint rozsdamentes és saválló acélokhoz.

Figyelem:

A **211750 sz. 1,5 méretű** GARANT TQ nyomaték csavarhúzó a **674252 sz. 8IP méretű** pengével használja.

Műszaki leírás

Szár Ø D ₅ h ₆	20 mm
Ø D ₃	22 mm
Váltólapka csavar készlet	219799 10 (8IP; 1,5 Nm)
Vágóélek száma Z	2
Vágóél Ø D _c	25 mm
Sorozat	Softcut®
Interpolációs marás Ø D _{max}	47,3 mm
Hozzávaló váltólapka	AO.T1104
Ferde bemarási szög α _{max}	4,1 fok

Ferde bemarkási hossz L az $\alpha_{\max}$ -hoz	4,2 mm
Interpolációs marás a_p	4,8 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	38,9 mm
Kinyúlási hossz L_1	35 mm
Teljes hossz L_{ges}	180 mm
Száralak	Hengeres szár
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	Interpolációs marás
Marási felhasználási	Ferde anyagba merülés
Marási felhasználási	Üregmarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
Belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	MTC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: 215407 25/2L