

Garant**Üregmaró 93°, menettel, Ø D / élek száma Z: 32/2mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	211813 32/2
GTIN	4045197502100
Árucikk kategória	210

Leírás

Kivitel:

Nagyobb szerszám merevség a váltólapka és a lapkafészek közötti elfordulás elleni biztosítéknak köszönhetően.

Menetes csatlakozóval tetszőlegesen hosszabbítható.

Felhasználás:

Forgácsok beragadásának megakadályozásához, különösen mély zsebek marásakor.

Figyelem:

A **211750 sz. 5,7 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 20IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	VCG. 2205
Teljes hossz L _{ges}	47 mm
Ø D ₂	29 mm
Vágóél Ø D _c	32 mm
Ø D ₁ h ₆	17 mm
Váltólapka csavar készlet	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Felfogó menet M	M16
Vágóélek száma Z	2

Ferde bemarási hossz L az α_{\max} -hoz	22,34 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	62 mm
Interpolációs marás a_p	4 mm
Ferde bemarási szög α_{\max}	7,65 fok
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	58 mm
$\varnothing D_3$	26 mm
Szárkivitel	menettel
Beállítási szög κ	93 fok
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	horonymarás
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	MTC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Üregmaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219800
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 5,7 Nm	211750 5,7
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 10IP	674252 10IP