

Garant**Softcut® sarokmaró hengeres szárral, AO.. váltólapkákhoz****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215407 16/2
GTIN	4069515038508
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Precíziós sarokmaró egyenetlen osztással a rezgésmentes járás, maximális precizitás és vágási teljesítmény érdekében. **Csökkentett forgácsoló erős geometriával MTC alkalmazáshoz instabil körülmények között**, vagy alacsony hajtásteljesítményű gépeken.

Felhasználás:

Nagy mélységű sarokmaráshoz, telibemaráshoz is. Univerzális használat minden acél alapanyaghoz, valamint rozsdamentes és saválló acélokhoz.

Figyelem:

A **211750 sz. 1,5 méretű** GARANT TQ nyomaték csavarhúzó a **674252 sz. 8IP méretű** pengével használja.

Műszaki leírás

Teljes hossz L_{ges}	140 mm
Szár $\varnothing D_s$ h6	16 mm
Vágóélek száma Z	2
Ferde bemarási hossz L az α_{max} -hoz	1,6 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	21,7 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	29,3 mm
Hozzávaló váltólapka	AO.T1104
$\varnothing D_3$	13 mm
Sorozat	Softcut®

Interpolációs marás a_p	7,6 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	16 mm
Ferde bemarási szög $\alpha_{\max}$	10,5 fok
Kinyúlási hossz L_1	50 mm
Váltólapka csavar készlet	219799 11 (8IP; 1,5 Nm)
Száralak	Hengeres szár
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	Interpolációs marás
Marási felhasználási	Ferde anyagba merülés
Marási felhasználási	Üregmarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
Belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	MTC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: 215407 16/2