

Garant**Softcut® sarokmaró menettel, AO.. váltólapkákhoz****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215409 15,7/2
GTIN	4069515038683
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Precíziós sarokmaró egyenetlen osztással a rezgésmentes járás, maximális precizitás és vágási teljesítmény érdekében. **Csökkentett forgácsoló erős geometriával MTC alkalmazáshoz instabil körülmények között**, vagy alacsony hajtásteljesítményű gépeken.

Felhasználás:

Nagy mélységű sarokmaráshoz, telibemaráshoz is. Univerzális használat minden acél alapanyaghoz, valamint rozsdamentes és saválló acélokhoz.

Figyelem:

A **211750 sz. 1,5 méretű** GARANT TQ nyomaték csavarhúzó a **674252 sz. 8IP méretű** pengével használja.

Műszaki leírás

$\varnothing D_3$	5,4 mm
Vágóélek száma Z	2
Teljes hossz L_{ges}	26 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	21,1 mm
Ferde bemarási szög α_{max}	10,9 fok
Interpolációs marás a_p	7,8 mm
$\varnothing D_2$	14,5 mm

Ferde bemarkási hossz L az $\alpha_{\max}$ -hoz	1,6 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	15,7 mm
Sorozat	Softcut®
Felfogó menet M	M8
Hozzávaló váltólapka	AO.T1104
Váltólapka csavar készlet	219799 11 (8IP; 1,5 Nm)
$\varnothing D_1$ h6	8,5 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	28,6 mm
Száralak	menettel
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	Ferde anyagba merülés
Marási felhasználási	Interpolációs marás
Marási felhasználási	Üregmarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
Belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	MTC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: 215409 15,7/2