

**Garant****Üregmaró 90°, menettel, Ø D / élek száma Z: 16/2mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	211851 16/2
GTIN	4045197502155
Árucikk kategória	210

## Leírás

### Kivitel:

Nagyobb szerszám merevség a váltólapka és a lapkafészek közötti elfordulás elleni biztosítéknak köszönhetően.

Menetes csatlakozóval tetszőlegesen hosszabbítható.

### Figyelem:

A **211750 sz. 0,9 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 7IP** méretű pengével használja.

## Műszaki leírás

Ø D <sub>2</sub>	12,7 mm
Ø D <sub>1</sub> h <sub>6</sub>	8,5 mm
Váltólapka csavar készlet	219801 (7IP; 0,9 Nm)
Hozzávaló váltólapka	VDGT 11T2..
Teljes hossz L <sub>ges</sub>	35 mm
Vágóél Ø D <sub>c</sub>	16 mm
Felfogó menet M	M8
Vágóélek száma Z	2
Interpolációs marás a <sub>p</sub>	3,5 mm

Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	30 mm
Ferde bemarkási hossz L az $\alpha_{\max}$ -hoz	12,4 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	30 mm
Ferde bemarkási szög $\alpha_{\max}$	6,9 fok
$\varnothing D_3$	14 mm
Szárkivitel	menettel
Beállítási szög $\kappa$	90 fok
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	MTC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Üregmaró

## Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 7IP	674252 7IP
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219801
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 0,9 Nm	211750 0,9