

Garant**AOMT110404 ER marólapkához, Softcut® maróhoz, HB7510-1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215431 ST900
GTIN	4069515039161
Árucikk kategória	2A1

Leírás**Figyelem:**

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,5 \times D$ / $a_p = 3 \text{ mm}$, $a_{p \max} = 5,5 \text{ mm}$.

Műszaki leírás

Előtolás f_z / fog	0,15 mm
Típus	ST900
Sarokrádiusz	0,4 mm
Váltólapka ISO kód	AOMT110404 ER
Típus	HB7510-1
Szerszámanyag	Keményfém
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	340 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	300 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	260 m/min	P
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		