

**Garant****VDGT 11T204 FR, HU7810, Típus: ALU****Rendelési adatok**

Rendelés száma	211867 ALU
GTIN	4045197700391
Árucikk kategória	21A

**Leírás****Kivitel:**

Finomszemcsés anyag, polírozott forgácstörő horony – rendkívül csökkentett élrátét képződési hajlam.

**Figyelem:**

$a_{p\max} = 3$  mm nagyoláshoz  $a_e = 1 \times D$  értékkel.

Előtolás  $f_z$ : 0,17 mm

**Műszaki leírás**

Típus	ALU
Előtolás $f_z$	0,17 mm
Sarokrádiusz	0,4 mm
Cserék / élek száma	2
Váltólapka ISO kód	VDGT 11T204 FR
Minőség	HU7810

Szerszámananyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	1900 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	1900 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	500 m/min	N
CuZn	alkalmas	400 m/min	N
Grafit, GFK, CFK	feltételesen alkalmas	100 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		