

**Garant****SC.T 09T304, Minőség: HU7310**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	260762 HU7310
GTIN	4045197670366
Árucikk kategória	21G

## Leírás

## Műszaki leírás

Fő felhasználás	N
Forgácstörő	AM
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fogásmélység $a_p$	0,1 - 4 mm
Előtolás $f$	0,05 - 0,5 mm/ford,
Minőség	HU7310
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	350 - 600 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Bevonat	bevonat nélkül

Váltólapka ISO kód	SCGT 09T304
Cserék / élek száma	4
Tűrés	G
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz