

**Garant****Üregmaró 90°, Weldon szár, Ø D / élek száma Z: 16/2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	211847 16/2
GTIN	4045197502124
Árucikk kategória	210

**Leírás****Kivitel:**

Nagyobb szerszám merevség a váltólapka és a lapkafészek közötti elfordulás elleni biztosítéknak köszönhetően.

**Figyelem:**

A **211750 sz. 0,9 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 7IP** méretű pengével használja.

**Műszaki leírás**

Váltólapka csavar készlet	219801 (7IP; 0,9 Nm)
Szár Ø D <sub>s</sub> h6	16 mm
Vágóél Ø D <sub>c</sub>	16 mm
Teljes hossz L <sub>ges</sub>	80 mm
Kinyúlási hossz L <sub>1</sub>	30 mm
Hozzávaló váltólapka	VDGT 11T2..
Vágóélek száma Z	2
Ferde bemarási hossz L az α <sub>max</sub> -hoz	12,4 mm
Ferde bemarási szög α <sub>max</sub>	6,9 fok
Interpolációs marás Ø D <sub>max</sub>	30 mm
Interpolációs marás Ø D <sub>min</sub>	30 mm

Interpolációs marás $a_p$	3,5 mm
$\varnothing D_3$	14 mm
Szárkivitel	Weldon szár
Beállítási szög $\kappa$	90 fok
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	horonymarás
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	MTC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Üregmaró

## Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 0,9 Nm	211750 0,9
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 7IP	674252 7IP
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219801