

Garant**Üregmaró 93°, menettel, Ø D / élek száma Z: 20/2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	211852 20/2
GTIN	4045197648570
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Nagyobb szerszám merevség a váltólapka és a lapkafészek közötti elfordulás elleni biztosítéknak köszönhetően.

Menetes csatlakozóval tetszőlegesen hosszabbítható.

Felhasználás:

Forgácsok beragadásának megakadályozásához, különösen mély zsebek marásakor.

Figyelem:

A **211750 sz. 0,9 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzózt a **674252 sz. 7IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Váltólapka csavar készlet	219801 (7IP; 0,9 Nm)
Ø D ₁ h ₆	10,5 mm
Ø D ₂	17,7 mm
Vágóél Ø D _c	20 mm
Hozzávaló váltólapka	VDGT 11T2..
Teljes hossz L _{ges}	35 mm
Felfogó menet M	M10
Vágóélek száma Z	2

Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	38 mm
Interpolációs marás a_p	3,5 mm
Ferde bebarási hossz L az α_{\max} -hoz	16,4 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	38 mm
Ferde bebarási szög α_{\max}	5,23 fok
$\varnothing D_3$	18 mm
Szárkivitel	menettel
Beállítási szög κ	93 fok
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Ferde bebarás
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	MTC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Üregmaró

Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 0,9 Nm	211750 0,9
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219801
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 7IP	674252 7IP