

Garant**Sarokmaró 90° Hosszú, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 25/2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215710 25/2
GTIN	4045197410580
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Sarokmaró egyenlőtlen osztással a nyugodt járás érdekében.
Belső hűtés nélkül.

Figyelem:

A **211750 sz. 5,0 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Kinyúlási hossz L_1	44 mm
Váltólapka csavar készlet	219811 (15IP; 5,0 Nm)
Teljes hossz L_{ges}	200 mm
Szár Ø D_s h6	25 mm
Vágóél Ø D_c	25 mm
Hozzávaló váltólapka	AP.. 16..
Vágóélek száma Z	2
Szárkivitel	Hengeres szár
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	nem

Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 5,0 Nm	211750 5,0
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Váltólapka csavar készlet10 darabos	219812
Váltólapka csavar készlet10 darabos	219811