

Garant**SC.T 120408, Minőség: HB7310**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260766 HB7310
GTIN	4045197670588
Árucikk kategória	21G

Leírás

Műszaki leírás

Sarokrádiusz	0,8 mm
Fő felhasználás	N
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Fogásmélység a_p	0,1 - 4 mm
Forgácstörő	AM
Előtolás f	0,05 - 0,5 mm/ford,
Minőség	HB7310
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	350 - 600 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	SCGT 120408

Cserék / élek száma	4
Tűrés	G
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz