

Garant**SC.T 09T304, Minőség: HB7310**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260762 HB7310
GTIN	4045197670342
Árucikk kategória	21G

Leírás

Műszaki leírás

Előtolás f	0,05 - 0,5 mm/ford,
Forgácstörő	AM
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Fogásmélység a _p	0,1 - 4 mm
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fő felhasználás	N
Minőség	HB7310
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v _c	350 - 600 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	SCGT 09T304

Cserék / élek száma	4
Tűrés	G
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz