

**Garant****VHM befogó, konfigurálható, Forgácsoló fej Ø-höz, D: 12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212000 12
GTIN	4045197659224
Árucikk kategória	29W

**Leírás****Kivitel:**

Precíziós köszörülésű befogók a GARANT TopCut betétekhez.

A **rendszer körfutási pontossága  $\leq 10 \mu\text{m}$**  a kúpos és sík felfekvésnek köszönhetően.

Szár teljes hosszában h6 szerint köszörülve – egyedi méretre szabáshoz és nyak kialakításához.

**Figyelem:**

**Maximális marásmélység** =  $L_1 + l$ ;  $l$  = Lásd a felcsavarozható fejek méretét: 210050 – 210410 sz.

Szorítókulcs = 219987 sz.

Fej nyomatékkulcshoz = 219986 sz.

Nagy szerszám kinyúlási hossz esetén csökkentse a technológiai adatokat.

A száron  $\varnothing d_{1\text{min}}$  nyak alakítható ki.

**Műszaki leírás**

Hasznos hossz $L_1$	26 mm
Minimális aláköszörülhető külső $\varnothing d_1$	11,8 mm
Forgácsoló fej Ø-höz, D	12 mm
Szár $\varnothing D_5$ h6	12 mm
Ajánlott meghúzási nyomaték	10 Nm
Teljes hossz L	126 mm
Sorozat	TopCut
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Becsavarozható maró befogó

