

Garant**Másolómaró 0° negatív, Weldon szár, Ø D: 20Lmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212105 20L
GTIN	4045197192523
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Marótest egyenlőtlen osztással a nyugodt járás érdekében.

- **Nagy sík- és körfutási pontosság.**
- **A vágóél kopása esetén a váltólapka fokozatmentesen utánállítható.**

Figyelem:

A **211750 sz. 3,8 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

$a_{p\max} = 2 \text{ mm}$.

Műszaki leírás

Teljes hossz L_{ges}	155 mm
$\varnothing D_3$	10 mm
Szár $\varnothing D_s$ h6	20 mm
Váltólapka csavar készlet	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Kinyúlási hossz L_1	100 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	20 mm
Hozzávaló váltólapka	RD..1003
Vágóélek száma Z	2
belső hűtés	igen
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	38 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	30 mm

Ferde bemarási szög α_{\max}	5,37 fok
Ferde bemarási hossz L az α_{\max} -hoz	7,45 mm
Interpolációs marás a_p	2 mm
Beállítási szög κ	15 - 30 fok
Szárkivitel	Weldon szár
Maró alkalmas lap formához	kerek
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219804
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 3,8 Nm	211750 3,8