

**Furatkés, acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 12/11mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260930 12/11
GTIN	
Árucikk kategória	25U

Leírás**Kivitel:**

Áramvonalas alakú forgács-csatorna a jobb forgácselvezetés, a vibrációs hajlam csökkentése, és a stabil megmunkálás érdekében.

Műszaki leírás

Legkisebb előfúrási Ø D_{min}	14 mm
Középtolódás L_3	7,2 mm
Kés ISO kódja	A12M STLCR/L11
Váltólapka csavar	269022 4
Hozzávaló váltólapka	TC.. 1102..
Lapkaméret	11 mm
Teljes hossz L	150 mm
Befogási magasság L_2	11 mm
Beállítási szög κ	95 fok
Szár Ø D_s	12 mm
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	5×D
Szabvány	DIN 8024
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés

Tartozék

Szorítócsavar Típus 4

269022 4

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659906 500

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8