

**HOLEX****Furatesztergakés Jobbos, hasonló, mint a DIN 4973 (ISO 8), P20/K25, Szár négyyszög: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	296325 16
GTIN	4045197518521
Árucikk kategória	22E

**Leírás****Kivitel:**

**Keményfém** – Acélszárok 700 – 800 N/mm<sup>2</sup> szilárdsággal és mart, sík felfekvő felülettel. Gyémántkőszőrülésű keményfém vágólapkával ellátva. A lapka hátlapéle mindenkor finomkőszőrülve. Minden esztergakést éles éllel szállítunk. Az élnek egy borkarbid kézi leppelővel történő lehúzásával növekszik a vágóék ellenállóképessége. Az éllehúzás mértéke függ a munkafeltételektől. Nagyoló és megszakított felületek esetén a vágóélt feltétlenül le kell húzni.

Gyémántkőszőrülésű forrasztható keményfém lapkával felszerelve.

**Felhasználás:**

P20/K25 acél és öntvény megmunkáláshoz.

M20 rozsdamentes acélok megmunkálásához.

**Figyelem:**

Nagyoló- és megszakított felületeknél a vágóélt borkarbid kézi leppelővel le kell húzni (558812 sz.).

**Műszaki leírás**

Min furat Ø-höz	27 mm
Szár négyyszög	16 mm
Teljes hossz	210 mm
Szerszámanyag	P20/K25
Termék fajtája	Esztergakés

