

Garant**Másolómaró 0° negatív, Weldon szár, Ø D: 25mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 212105 25 |
| GTIN | 4045197192530 |
| Árucikk kategória | 210 |

Leírás**Kivitel:**

Marótest egyenlőtlen osztással a nyugodt járás érdekében.

- **Nagy sík- és körfutási pontosság.**
- **A vágóél kopása esetén a váltólapka fokozatmentesen utánállítható.**

Figyelem:

A **211750 sz. 3,8 méretű GARANT TQ** nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

$a_{p\ max} = 2\ \text{mm}$.

Műszaki leírás

| | |
|--|-----------------------|
| Váltólapka csavar készlet | 219804 (15IP; 3,8 Nm) |
| Szár Ø D _s h ₆ | 20 mm |
| Kinyúlási hossz L ₁ | 35 mm |
| Hozzávaló váltólapka | RD..1003 |
| Teljes hossz L _{ges} | 107 mm |
| Ø D ₃ | 15 mm |
| Vágóél Ø D _c | 25 mm |
| Vágóélek száma Z | 3 |
| belső hűtés | igen |
| Interpolációs marás Ø D _{max} | 48 mm |

| | |
|--|---------------|
| Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$ | 40 mm |
| Ferde bemarási szög α_{\max} | 3,22 fok |
| Ferde bemarási hossz L az α_{\max} -hoz | 12,45 mm |
| Interpolációs marás a_p | 2 mm |
| Beállítási szög κ | 15 - 30 fok |
| Szárkivitel | Weldon szár |
| Maró alkalmas lap formához | kerék |
| Marási felhasználási | horonymarás |
| Marási felhasználási | Ferde bemarás |
| Élek felosztása | egyenlőtlen |
| Szerszámcsere | PowerCard |
| Termék fajtája | Másolómaró |

Tartozék

| | |
|---|-------------|
| Váltólapka csavar készlet 10 darabos | 219804 |
| Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 3,8 Nm | 211750 3,8 |
| PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP | 674252 15IP |