

Garant**Másolómaró 0° negatív, furattal, Ø D / élek száma Z: 52/5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212145 52/5
GTIN	4045197192790
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Marótest egyenetlen osztással a nyugodt járás érdekében.

- **Nagy sík- és körfutási pontosság.**
- **A vágóél kopása esetén fokozatmentesen utánállítható.**

Figyelem:

Pozitív geometriával rendelkező váltólapkák használata esetén a biztosító csavarokat és biztosító alátéteket **nem** szabad alkalmazni.

Figyelem:

A **211750 sz. 3,8 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

$a_{p\ max} = 2,5\ mm.$

Műszaki leírás

Felfogó furat Ø	22 mm
Vágóél Ø D _c	52 mm
Hozzávaló váltólapka	RD..12T3
Teljes hossz L _{ges}	50 mm

Biztosító csavar készlet	219807 (15IP; 3,8 Nm)
Váltólapka csavar készlet	219805 (15IP; 3,8 Nm)
$\varnothing D_3$	40 mm
Vágóélek száma Z	5
belső hűtés	igen
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	92 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	102 mm
Interpolációs marás a_p	2,5 mm
Ferde bemarási hossz L az α_{\max} -hoz	36,94 mm
Ferde bemarási szög α_{\max}	1,3 fok
Beállítási szög κ	15 - 27 fok
Fz helikális	0,7
Szárkivitel	furattal
Maró alkalmas lap formához	kerek
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	horonymarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 3,8 Nm	211750 3,8
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219805
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219807