

**Sarokmaró 90° 5720VZ16, menettel, Ø D / élek száma Z: 25/2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	220806 25/2
GTIN	2050002058323
Árucikk kategória	28R

**Leírás****Kivitel:**

A hengeres szárú marótest  $G = 6,3$ -mal 30000 ford./percnél van kiegyensúlyozva. A feltűzhető marókat vagy moduláris csatlakozós marókat a befogóval együtt kell kiegyensúlyozni a nagysebességű megmunkálás előtt. A konstrukció  $r_e=6,0$ mm-ig lehetővé teszi valamennyi rádiuszos váltólapka befogását a tartó módosítása és hosszkorrekció nélkül.

**Műszaki leírás**

Hozzávaló váltólapka	ZD.. 16M5
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	16 mm
Váltólapka csavar	229900 (TP20; 6,0 Nm)
Felfogó menet M	M12
Vágóél Ø $D_c$	25 mm
Teljes hossz $L_{ges}$	50 mm
Vágóélek száma Z	2
Ferde bemarkási szög $\alpha_{max}$	9,17 fok
Interpolációs marás Ø $D_{max}$	48 mm
Interpolációs marás $a_p$	4 mm
Interpolációs marás Ø $D_{min}$	34 mm
Ferde bemarkási hossz L az $\alpha_{max}$ -hoz	15,5 mm

Ø D <sub>3</sub>	9 mm
Szárkivitel	menettel
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Sarokmarás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

---

## Tartozék

Szorítócsavar	229900
---------------	--------