

**Sarokmaró 90° 5720VZ16, menettel, Ø D / élek száma Z: 32/2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	220806 32/2
GTIN	2050002058330
Árucikk kategória	28R

Leírás**Kivitel:**

A hengeres szárú marótest $G = 6,3$ -mal 30000 ford./percnél van kiegyensúlyozva. A feltűzhető marókat vagy moduláris csatlakozós marókat a befogóval együtt kell kiegyensúlyozni a nagysebességű megmunkálás előtt. A konstrukció $r_e=6,0$ mm-ig lehetővé teszi valamennyi rádiuszos váltólapka befogását a tartó módosítása és hosszkorrekció nélkül.

Műszaki leírás

Maximális fogásmélység $a_{p\max}$	16 mm
Teljes hossz L_{ges}	50 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	32 mm
Felfogó menet M	M16
Hozzávaló váltólapka	ZD.. 16M5
Váltólapka csavar	229900 (TP20; 6,0 Nm)
Vágóélek száma Z	2
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	62 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	48 mm
Ferde bemarkási hossz L az α_{\max} -hoz	22,5 mm
Ferde bemarkási szög α_{\max}	6,35 fok
Interpolációs marás a_p	4 mm

Ø D ₃	16 mm
Szárkivitel	menettel
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Sarokmarás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Szorítócsavar	229900
---------------	--------