

Garant**TC.T 110202, Minőség: HU7310**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 260980 HU7310 |
| GTIN | 4045197670885 |
| Árucikk kategória | 21G |

Leírás

TC.T 110202 HU7310 Minőség: HU7310

Forgácstörő: AM

Tűrés: G

Fogásmélység a_p : 0,1 - 4 mmElőtolás f : 0,05 - 0,5 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 350 - 600 m/min

Műszaki leírás

| | |
|--|---------------------|
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c | 350 - 600 m/min |
| Forgácstörő | AM |
| Sarokrádiusz | 0,2 mm |
| Fő felhasználás | N |
| Fogásmélység a_p | 0,1 - 4 mm |
| Előtolás f | 0,05 - 0,5 mm/ford, |
| Forgácsolási feltétel | folyamatos |

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Minőség | HU7310 |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás |
| Szerszámananyag | HM |
| Bevonat | bevonat nélkül |
| Váltólapka ISO kód | TCGT 110202 |
| Cserék / élek száma | 3 |
| Tűrés | G |
| Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |