

Garant**TC.T 110204, Minőség: HB7020**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260982 HB7020
GTIN	4045197699787
Árucikk kategória	21G

Leírás

TC.T 110204 HB7020 Minőség: HB7020

Forgácstörő: SM

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,5 - 2,5 mmElőtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 350 m/min

Műszaki leírás

Sarokrádiusz	0,4 mm
Forgácstörő	SM
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 350 m/min
Fő felhasználás	P
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fogásmélység a_p	0,5 - 2,5 mm
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Minőség	HB7020

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	TCMT 110204
Cserék / élek száma	3
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz