


**Sarokmaró 90° 5720VZ16, furattal, Ø D / élek száma Z: 42/3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	220803 42/3
GTIN	2050002058262
Árucikk kategória	28R

Leírás**Kivitel:**

A hengeres szárú marótest $G = 6,3$ -mal 30000 ford./percnél van kiegyensúlyozva. A feltűzhető marókat vagy moduláris csatlakozós marókat a befogóval együtt kell kiegyensúlyozni a nagysebességű megmunkálás előtt. A konstrukció $r_e=6,0$ mm-ig lehetővé teszi valamennyi rádiuszos váltólapka befogását a tartó módosítása és hosszkorrekció nélkül.

Műszaki leírás

Teljes hossz L_{ges}	45 mm
Váltólapka csavar	229900 (TP20; 6,0 Nm)
Vágóél $\varnothing D_c$	42 mm
Felfogó furat \varnothing	16 mm
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	16 mm
Hozzávaló váltólapka	ZD.. 16M5
Vágóélek száma Z	3
Ferde bemarkási szög α_{max}	4,4 fok

Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	82 mm
Ferde bemarkási hossz L az α_{\max} -hoz	32,5 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	68 mm
$\varnothing D_3$	26 mm
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	Sarokmarás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Szorítócsavar	229900
---------------	--------