

Garant**Másolómaró 0° negatív, furattal, Ø D / élek száma Z: 125/10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212145 125/10
GTIN	4045197192837
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Marótest egyenetlen osztással a nyugodt járás érdekében.

- **Nagy sík- és körfutási pontosság.**
- **A vágóél kopása esetén fokozatmentesen utánállítható.**

Figyelem:

Pozitív geometriával rendelkező váltólapkák használata esetén a biztosító csavarokat és biztosító alátéteket **nem** szabad alkalmazni.

Figyelem:

A **211750 sz. 3,8 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

$a_{p\max} = 2,5$ mm.

Műszaki leírás

Teljes hossz L_{ges}	63 mm
$\varnothing D_3$	113 mm
Felfogó furat \varnothing	40 mm

Biztosító csavar készlet	219807 (15IP; 3,8 Nm)
Vágóél $\varnothing D_c$	125 mm
Hozzávaló váltólapka	RD..12T3
Váltólapka csavar készlet	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Vágóélek száma Z	10
belső hűtés	igen
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	238 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	248 mm
Interpolációs marás a_p	2,5 mm
Ferde bemarási hossz L az α_{max} -hoz	109,94 mm
Ferde bemarási szög α_{max}	0,44 fok
Beállítási szög κ	15 - 27 fok
Fz helikális	0,7
Szárkivitel	furattal
Maró alkalmas lap formához	kerek
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	horonymarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219807
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 3,8 Nm	211750 3,8
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219805
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP