


**Sarokmaró 90° 5720VZ16, furattal, Ø D / élek száma Z: 52/4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	220803 52/4
GTIN	2050002058286
Árucikk kategória	28R

Leírás**Kivitel:**

A hengeres szárú marótest $G = 6,3$ -mal 30000 ford./percnél van kiegyensúlyozva. A feltűzhető marókat vagy moduláris csatlakozós marókat a befogóval együtt kell kiegyensúlyozni a nagysebességű megmunkálás előtt. A konstrukció $r_e=6,0$ mm-ig lehetővé teszi valamennyi rádiuszos váltólapka befogását a tartó módosítása és hosszkorrekció nélkül.

Műszaki leírás

Váltólapka csavar	229900 (TP20; 6,0 Nm)
Hozzávaló váltólapka	ZD.. 16M5
Felfogó furat Ø	22 mm
Maximális fogásmélység $a_{p\max}$	16 mm
Teljes hossz L_{ges}	45 mm
Vágóél Ø D_c	52 mm
Vágóélek száma Z	4
Interpolációs marás Ø D_{min}	88 mm

Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	102 mm
Ferde bebarási szög α_{\max}	3,37 fok
Ferde bebarási hossz L az α_{\max} -hoz	42,5 mm
$\varnothing D_3$	36 mm
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Ferde bebarás
Marási felhasználási	Sarokmarás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Szorítócsavar	229900
---------------	--------