

**HOLEX****Furatbeszúrókés Jobbos, hasonló, mint a DIN 263 (ISO 11), P20/K25, Szár négyyszög: 12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	297135 12
GTIN	4045197521361
Árucikk kategória	22E

**Leírás****Kivitel:**

**Keményfém** – Acélszárak 700 – 800 N/mm<sup>2</sup> szilárdsággal és mart, sík felfekvő felülettel. Gyémántkőszőrülésű keményfém vágólapkával ellátva. A lapka hátlapéle mindenkor finomkőszőrülve. Minden esztergakést éles éllel szállítunk. Az éleknek egy borkarbid kézi leppelővel történő lehúzásával növekszik a vágóék ellenállóképessége. Az éllehúzás mértéke függ a munkafeltételektől. Nagyoló és megszakított felületek esetén a vágóélt feltétlenül le kell húzni.

Gyémántkőszőrülésű forrasztható keményfém lapkával felszerelve.

**Felhasználás:**

P20/K25 acél és öntvény megmunkáláshoz.

M20 rozsdamentes acélok megmunkálásához.

**Figyelem:**

Nagyoló- és megszakított felületeknél a vágóélt borkarbid kézi leppelővel le kell húzni (558812 sz.).

**Műszaki leírás**

Vágóél szélesség	4 mm
Min furat Ø-höz	30 mm
Max. beszúrási mélység $t_{max}$	10 mm
Szár négyyszög	12 mm
Teljes hossz	160 mm
Szerszámanyag	P20/K25

Termék fajtája

Esztergakés