

Garant**Másolómaró 0° negatív, menettel, Ø D / élek száma Z: 32/2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212170 32/2
GTIN	4045197192936
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Marótest egyenlőtlen osztással a nyugodt járás érdekében.

- **Nagy sík- és körfutási pontosság.**
- **A vágóél kopása esetén fokozatmentesen utánállítható.**

Felhasználás:

219800 sz. váltólapka csavar készlettel – Váltólapkák és biztosító alátétek rögzítéséhez.

Figyelem:

Pozitív geometriával rendelkező váltólapkák használata esetén a biztosító csavarokat és biztosító alátéteket **nem** szabad alkalmazni.

Figyelem:

A **211750 sz. 5,7 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 20IP** méretű pengével használja.

$a_{p\ max} = 3,5\ \text{mm}$.

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	RD..1604
Vágóél Ø D _c	32 mm
Váltólapka csavar készlet	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Ø D ₁ h ₆	17 mm
Felfogó menet M	M16

$\varnothing D_2$	28,7 mm
Teljes hossz L_{ges}	42 mm
Biztosító alátét készlet	219955
$\varnothing D_3$	16 mm
Vágóélek száma Z	2
belső hűtés	igen
Ferde bemarási hossz L az α_{max} -hoz	11,92 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	48 mm
Interpolációs marás a_p	3,5 mm
Ferde bemarási szög α_{max}	5,37 fok
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	62 mm
Szárkivitel	menettel
Maró alkalmas lap formához	kerek
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	horonymarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 20IP	674252 20IP
Biztosító alátét készlet 10 darabos	219955
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 5,7 Nm	211750 5,7
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219800