

**Garant****Sarokmaró 90°, furattal, Ø D / élek száma Z: 50/7mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	215850 50/7
GTIN	4045197221773
Árucikk kategória	210

## Leírás

**Kivitel:**

Furattal a felfogáshoz.

**Felhasználás:**

**Univerzálisan használható minden anyaghoz.**

· **Sarok- és horonymarás, másolómarás, interpolációs marás, palástmarás.**

**Figyelem:**

A **211750 sz. 1,2 méretű GARANT TQ** nyomaték-csavarhúzóval a **674252 sz. 8IP** méretű pengével használja.

· **Hosszabb használat után cserélje ki a váltólapkák szorítócsavarjait. Csak jól megzsírozva tegye vissza őket (pl. rézpaszta).**

## Műszaki leírás

Váltólapka csavar készlet	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Teljes hossz L <sub>ges</sub>	40 mm
Felfogó furat Ø	22 mm
Hozzávaló váltólapka	AP.. 1003..

Vágóél $\varnothing D_c$	50 mm
Vágóélek száma Z	7
Ferde bemarási szög $\alpha_{max}$	0,32 fok
Ferde bemarási hossz L az $\alpha_{max}$ -hoz	44,85 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	97 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	98 mm
$\varnothing D_3$	47 mm
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög $\kappa$	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
Marási felhasználási	Körmarás
Marási felhasználási	Ferde bemarás
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	MTC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró

## Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219814
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP