

Garant**Másolómaró 0° negatív, menettel, Ø D / élek száma Z: 42/4mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	212155 42/4
GTIN	4045197192875
Árucikk kategória	210

Leírás

Kivitel:

Marótest egyenetlen osztással a nyugodt járás érdekében.

- **Nagy sík- és körfutási pontosság.**
- **A vágóél kopása esetén fokozatmentesen utánállítható.**

Figyelem:

Pozitív geometriával rendelkező váltólapkák használata esetén a biztosító csavarokat és biztosító alátéteket **nem** szabad alkalmazni.

Figyelem:

A **211750 sz. 3,8 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

$a_{p\max} = 2,5 \text{ mm}$.

Műszaki leírás

Ø D ₁ h ₆	17 mm
Biztosító csavar készlet	219807 (15IP; 3,8 Nm)
Ø D ₂	28,7 mm
Felfogó menet M	M16
Váltólapka csavar készlet	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Teljes hossz L _{ges}	42 mm

Vágóél $\varnothing D_c$	42 mm
$\varnothing D_3$	30 mm
Hozzávaló váltólapka	RD..12T3
Vágóélek száma Z	4
belső hűtés	igen
Ferde bemarási hossz L az α_{max} -hoz	26,94 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	72 mm
Interpolációs marás a_p	2,5 mm
Ferde bemarási szög α_{max}	1,79 fok
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	82 mm
Szárkivitel	menettel
Maró alkalmas lap formához	kerek
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 3,8 Nm	211750 3,8
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219807
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219805