

Garant**Sarokmaró 90°, Weldon szár, Ø D / élek száma Z: 32/5mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 215800 32/5 |
| GTIN | 4045197133199 |
| Árucikk kategória | 210 |

Leírás**Felhasználás:**

Univerzálisan használható minden anyaghoz.

· **Sarok- és horonymarás, másolómarás, interpolációs marás, palástmarás.**

Figyelem:

A **211750 sz. 1,2 méretű GARANT TQ** nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 8IP** méretű pengével használja.

· **Hosszabb használat után cserélje ki a váltólapkák szorítócsavarjait. Csak jól megzsírozva tegye vissza őket (pl. rézpaszta).**

Műszaki leírás

| | |
|---|----------------------|
| Vágóél Ø D _c | 32 mm |
| Hozzávaló váltólapka | AP.. 1003.. |
| Váltólapka csavar készlet | 219814 (8IP; 1,2 Nm) |
| Kinyúlási hossz L ₁ | 54 mm |
| Teljes hossz L _{ges} | 110 mm |
| Szár Ø D _s h ₆ | 25 mm |
| Vágóélek száma Z | 5 |
| Ferde bemarási hossz L az α _{max} -hoz | 26,85 mm |
| Interpolációs marás Ø D _{max} | 62 mm |
| Interpolációs marás Ø D _{min} | 61 mm |

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Ferde bemarási szög α_{\max} | 0,53 fok |
| $\varnothing D_3$ | 29 mm |
| Szárkivitel | Weldon szár |
| Beállítási szög κ | 90 fok |
| Marási felhasználási | Sarokmarás |
| Marási felhasználási | Körmarás |
| Marási felhasználási | Ferde bemarás |
| belső hűtés | igen |
| Forgácsolási stratégia | MTC |
| Szerszámcsere | PowerCard |
| Termék fajtája | Sarokmaró |

Tartozék

| | |
|--|------------|
| PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP | 674252 8IP |
| Váltólapka csavar készlet 10 darabos | 219814 |
| Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 1,2 Nm | 211750 1,2 |